



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Masterpact : extraire NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Nombre de pôles	1 x3P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW32 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW32 vertical installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Position du raccordement	Connexion arrière Raccord avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	10
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	500 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,76 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	50,000 cm
Longueur de l'emballage 1	50,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,753 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	21,000 cm
Largeur de l'emballage 2	52,000 cm
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm

Poids de l'emballage 2	9,564 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	98,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	87,500 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------